




Herní volant Moza Racing RS V2 RS25



01 Popis produktu

- Fotoelektrická, magnetická dvouspojková řadicí páka.
- RGB programovatelný, plynulý indikátor řazení.
- Deset podsvícených, programovatelných mechanických tlačítek
- Závodní rychloupínák
- Hliníkový kryt

02 Jak používat rychloupínáč NEBO nastavení rychloupínáče




1. Shodujte 6 ocelových kuliček na samičím konektoru rychloupínáče na řídítkách se 6 drážkami na samčím konektoru základního rychloupínáče.
2. Utáhněte řídítka, aby se konektory spojily.
3. Po zajištění na místě zkontrolujte otáčením řídítek, zda jsou správně připojena k základně.
4. Chcete-li volant vyjmout, vytáhněte zlatou objímku oběma rukama nahoru a současně vyjměte volant.

03 Nastavení volantu

Nastavení volantu je rychlé a pohodlné v softwaru MOZA Pit House.

- Režim spodních řídítek: nastavte režim pro dvě spojková řídítka, která mohou fungovat jako levá a pravá. složené osy, nezávislé levé a pravé osy a tlačítek.
- Synchronizace s rychlostí: Povolte nebo zakažte propojení mezi LED indikátorem řazení a rychlostí.
- Režim zobrazení indikátoru: K dispozici jsou režimy 1 a 2. Podrobné vysvětlení se zobrazí po najetí kurzoru myši na danou možnost.
- Nastavení indikace řazení: K dispozici jsou pokročilý, standardní a omezený režim v závislosti na vztahu mezi rychlostí a okamžikem aktivace indikátoru řazení.
- Nastavení jasu: Nastavení jasu indikátoru řazení.
- Kalibrace číselníků: Kliknutím sem kalibrujete číselníky, pokud jejich funkce není správná.
- Nastavení barvy světelného indikátoru: Můžete nastavit 7 barev pro každou LED diodu zvlášť. Nastavte si barvu indikátoru řazení MOZA Flow podle svých preferencí.




Do režimu ladění vstoupíte stisknutím tlačítek v uvedeném pořadí. Barvu podsvícení tlačítek lze nastavit následovně: Stiskněte a podržte současně kolečka (BRAKE BIAS a TC CON) vlevo a vpravo, dokud nezačne blikat indikátor řazení, a poté přejděte do režimu nastavení tlačítek. Každým stisknutím tlačítka se změní barva. K dispozici je 9 barev.



(Podrobné informace o nastavení a funkcích volantu najdete na oficiálních stránkách MOZA Racing).


04 Instalace distanční podložky pod řídítka

Umístěte řídítka na rovný povrch přední stranou dolů. Pomocí imbusového klíče odstraňte šroub na boku páčky řídítek. Poté pomocí klíče uvolněte západku na boku magnetické manžety a vysuňte páčku manžety směrem ven pro pohodlný přístup při instalaci a demontáži manžety. Pomocí imbusového klíče odstraňte šrouby z manžet, nasadte distanční vložku a utáhněte ji delšími šrouby. Nakonec umístěte západku zpět na místo a utáhněte šrouby. Distanční vložka umožňuje zmenšit vzdálenost mezi magnetickými manžetami řadič páky a rukama o 8 mm.



05 Montáž magnetických manžet řazení

Položte řídítka na rovný povrch přední stranou dolů. Pomocí imbusového klíče vyšroubujte šroub na straně spouštěcí páky a poté klíčem podkopněte západku na straně magnetické manžety (POZNÁMKA: Nemusíte ji úplně vytáhnout. Stačí oddělit spouštěcí páčku od západky). Umístěte první tlumící podložku na zadní stranu magnetického otvoru a na čtvercový otvor manžety řazení (pokud je obsluha obtížná, můžete západku zcela podkopat). Druhou tlumící podložku umístěte na základnu rukojeti řadicí páky, jak je znázorněno na obrázku. Nakonec umístěte západku zpět na místo a utáhněte ji šrouby.



Další informace a instruktážní videa naleznete na oficiálních webových stránkách (www.mozaracing.com).

06 Obsah balení

1. Volant RS

2. Sada nářadí:

imbusový klíč

Distanční blok z hliníkové slitiny 8 mm x4

Šroub M3x14 x8 podložka

x4

07 Specifikace výrobku

Materiál rámu: Materiál rámu:

broušený hliník **Materiál panelu:**

Materiál: kovaná uhlíková vlákna

Materiál zadního krytu: hliníková slitina

Materiál čepele: Velikost: 325 mm (13 palců)

Magnetická pádla řazení: 2

Dvě spojkové lamely: 2

Tlačítka mechanické klávesnice: 10 (podsvícená, 9

nastavitelných barev)

20polohový otočný ovladač (stlačitelný): Univerzální

kolébkový spínač (zasouvací): 2 Podsvícené diody RGB:

10.

Barva LED: 7 barev, konfigurovatelné .

Inteligentní telemetrie : Podporováno .

Nastavení osvětlení pomocí Moz Pit House :

Podporováno .

Rychloupínání řídítek : MOZA Racing

Rychlé připojení.

Režim napájení : bezdrátový nebo kabelový. **Režim**

přenosu signálu : Bezdrátový nebo kabelový

Magnetický způsob manévrování :

Fotoelektrický způsob manévrování .

Způsob magnetické přitažlivosti manžety:

Dvojitá spojka / Jednoduchá spojka / Přepínač.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobků naleznete v příloženém návodu k použití. Před použitím výrobku si jej přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění týkající se používání

Nebezpečí poškození zařízení:

- Ovladače a volanty používejte pouze k jejich určenému účelu - pro videohry. Nepoužívejte tato zařízení k jiným účelům, než které doporučuje výrobce.
- V případě kontaktu s kapalinou zařízení okamžitě odpojte a vysušte podle pokynů výrobce.
- Při mačkání tlačítek nebo otáčení volantu nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození mechanismů.

Riziko pro uživatele:

- Během intenzivního používání dělejte pravidelné přestávky, abyste zabránili unávenosti rukou, zápěstí a paží.
- Ujistěte se, že je ovladač nebo volant stabilně umístěn, aby nedošlo k jeho posunutí nebo převrácení během používání.
- Herní volanty vybavené silovou zpětnou vazbou mohou generovat prudké pohyby - při hraní je vždy držte oběma rukama.

Rizika spojená s napájením a připojením:

- Nepoužívejte poškozené napájecí kabely nebo kabely USB. Vždy používejte originální příslušenství dodávané výrobcem.
- Ujistěte se, že jsou porty USB a napájecí zásuvky čisté a bez nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení.
- U bezdrátových zařízení pravidelně nabíjejte nebo vyměňujte baterie, abyste zajistili nepřetržitý provoz.

Informace o správném používání Příprava a nastavení:

- Před prvním použitím nainstalujte software nebo ovladače dodané výrobcem, pokud je to nutné.
- Herní kolečko připevňte na stabilní povrch, například na stůl, abyste zajistili pohodlí a přesnost při používání.
- Ujistěte se, že jsou všechny kabely bezpečně připojeny a chráněny proti náhodnému odpojení.

Bezpečné používání:

- Upravte herní nastavení zařízení (např. citlivost volantu, vibrace ovladače) podle vlastních preferencí, abyste zajistili pohodlí a předešli přetížení rukou nebo paží.
- Pravidelně kontrolujte stav pedálů, joysticků, tlačítek a dalších součástí, abyste se ujistili, že fungují správně.
- U volantů se ujistěte, že mechanismy silové zpětné vazby nejsou nastaveny příliš pevně.

Další bezpečnostní opatření

- **Čištění a údržba:** pravidelně odstraňujte prach ze zařízení suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní chemikálie, které by mohly poškodit povrch zařízení.
- **Skladování:** Po použití odpojte ovladač nebo volant od konzole nebo počítače a uložte jej na suchém, bezprašném místě.
- **Vedení kabelů:** Vložte do ovladače nebo ovladače kabely, které se nacházejí v blízkosti ovladače: U kabelových zařízení dbejte na pořádek v kabelech, aby nedošlo k jejich zamotání nebo poškození.

Prohlášení o kompatibilitě

Herní ovladače a volanty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), odolnost a bezpečnost při používání.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Shenzhen Gudsen Technology Co, Ltd tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [herní volant Moza Racing RS V2 RS25] je v souladu se směnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://files.innpro.pl/mozaracing>.

Adresa výrobce: Pokoj 1903-1904, budova 3, Nanshan ZhiyuanChongwen Park, č. 3370 Liuxian Avenue, okres Nanshan, Shenzhen Čína

Rádiová frekvence: 2402 MHz - 2480 MHz Maximální výkon rádiové frekvence: <20 dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce:

Název společnosti: Shenzhen
Gudsen Technology Co., Ltd
Chongwen Park Building 3 / Room
1903, 1904, Nanshan Shenzhen,
Čína
support@mozaracing.com

Zodpovědný subjekt v EU:

Gudsen Technology EU GmbH
Birkenstrasse 23
40233 Düsseldorf, Německo
support@gudsen.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.