

Vision GS Volant





01 Vlastnosti

produktu


- Futuristický dizajn
- 2,85-palcový HD displej s možnosťami prispôsobenia
- Kompozitný materiál vystužený uhlíkovými vláknami
- 16,7 milióna farieb RPM svetiel

- Dvojité magnetický senzor Hall
- Programovateľné tlačidlá RGB s krátkym zdvihom
- Celohliníkový mechanizmus rýchleho uvoľnenia
- Priame pripojenie k počítaču



Montážny otvor pre radiacu páčku je predĺžený, aby bolo možné nastaviť vzdialenosť páčky.

02 Pokyny na použitie QR



Metóda A:

- Zosúlajte 6 guľôčkových ložísk na kolese QR so 6 zárezmi na montážnej základni QR.
- Stlačte rýchloupínací mechanizmus do základne tak, aby ložiská a zárezy zostali vyrovnané.
- Rýchloupínací mechanizmus sa automaticky zaistí na mieste; ak sa tak nestane, odstráňte ho, skontrolujte vyrovnanie a skúste to znovu.
- Ak chcete odstrániť koleso, stlačte oboma rukami čiernu časť rýchloupínacieho mechanizmu s logom MOZA smerom ku kolesu a zároveň vytiahnite koleso.


Metóda B:

- Otočte základňu kolesa, kým sa šípka nenachádza priamo nad základňou.
- Vycentrujte koleso a pripevnite ho k základni.
- Ak chcete koleso odstrániť, uchopte oboma rukami čiernu časť rýchloupínacieho mechanizmu s logom MOZA smerom ku kolesu a súčasne vytiahnite koleso.

03 Konfigurácia volantu

- Volant je možné rýchlo a ľahko nakonfigurovať pomocou softvéru MOZA Pit House.
- Režimy páčok spojky: Možno nastaviť na kompozitnú os, nezávislú os alebo tlačidlo.
 - Režimy joysticku: Možno nastaviť na tlačidlo alebo D-pad.
 - Režimy prepínača otáčok: Vyberte otáčky, vypnutie a konštantnú rýchlosť.

- Režimy indikátora: K dispozícii su dva režimy, režim 1 a režim 2; oba su podrobne opísané, keď navedíte kurzor myši na príslušnú možnosť.
- Synchronizácia indikátora otáčania: Vyberte možnosť skorá, normálna, oneskorená alebo vlastná, aby synchronizácia zodpovedala otáčaniu v hre.
- Jas: Jas tlačidiel a LED diód otáčania je možné nastaviť.
- Kombinácie tlačidiel: Kliknutím na kartu s popisom kombinácií tlačidiel v pravom hornom rohu stránky volantu zobrazíte zoznam čísel tlačidiel a kombinácií programov.
- Zmena farieb kontroliek otáčok motora: Keď umiestnite kurzor myši nad kontrolku otáčok motora, zobrazí sa paleta farieb, v ktorej môžete zmeniť farby. Jednoducho kliknite na požadovanú farbu, aby ste nastavili farbu kontrolky. Alternatívne môžete kliknutím na farebné ikony v palette otvoriť editor farieb RGB, ktorý ponúka ďalšie možnosti farieb.
- Zmena farieb tlačidiel: Keď umiestnite kurzor myši nad tlačidlá na obrázku volantu, zobrazí sa paleta farieb, v ktorej môžete zmeniť farby. Jednoduchým kliknutím na požadovanú farbu nastavíte podsvietenie tlačidla. Alternatívne môžete kliknutím na farebné ikony v palette otvoriť editor farieb RGB, ktorý ponúka ďalšie možnosti farieb.
- Výber používateľského rozhrania obrazovky palubnej dosky: Namiesto kurzor myši nad používateľským rozhraním obrazovky, aby sa zobrazilo tlačidlo prehrávania. Kliknutím naň vyberte tento dizajn používateľského rozhrania.
- Úprava používateľského rozhrania digitálneho displeja palubnej dosky: Namiesto kurzor myši nad používateľským rozhraním obrazovky, aby sa zobrazilo tlačidlo úpravy. Kliknutím naň upravíte používateľské rozhranie displeja. Pokročilé možnosti prispôsobenia nájdete v editore používateľského rozhrania obrazovky palubnej dosky v MOZA Pit house.
- Jas obrazovky: Jas obrazovky nastavíte posunutím posúvača.



(Podrobné informácie o nastaveniach a funkciách volantu nájdete na oficiálnej webovej stránke MOZA Racing.)

04 Bezpečnostné opatrenia

- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu tekutín alebo vlhkosti, pretože by mohlo dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Vyhňte sa používaniu zariadenia na priamom slnku.
- Odporúčaná izbová teplota: 15 °C ~ 35 °C.
- Pre vašu vlastnú bezpečnosť a pohodu sledujte čas hrania a v prípade potreby si robte prestávky.
- Zariadenie nie je určené pre deti mladšie ako 6 rokov, pretože malé časti môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia!
- Deti mladšie ako 13 rokov by mali byť pod dohľadom dospelých.
- Je prísne zakázané rozoberať zariadenie na vlastnú päsť; nedodržanie tohto zákazu bude mať za následok zrušenie záruky.
- Pre vašu bezpečnosť môžu opravy alebo výmenu dielov vykonávať iba oficiálne autorizované servisné strediská.
- Nevystavujte zariadenie zdrojom tepla.
- Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte zariadenie používať a kontaktujte zástupcov spoločnosti MOZA alebo autorizované servisné strediská, aby vám pomohli.
- Najnovšie informácie o produktoch nájdete na našej oficiálnej webovej stránke a sociálnych sieťach.

⚠ Tento produkt je určený výhradne na simuláciu jazdy. Pre bezpečnosť jazdy rozlišujte medzi simulačnými hrami a skutočnosťou.

04 Obsah balenia

1. Volant Vision GS 2. Nálepky MOZA 3. Sada náradia: kľúč v tvare L, plastové kliešte

05 Špecifikácie

Veľkosť: 310 mm

Materiál predného panela: kompozitný materiál
ks- vyztužené uhlíkovými vláknami

Materiáldoskyzadná strana:stophliníktrieda
magnetické pádla s

letecký

Materiálrukoväť:kožamikrovvláknos
manuálnešitie

Displej palubnej dosky: okrúhly
2,85-palcový HD displej

používateľského rozhrania displeja MOZA Pit Dashboard

Dashboard: konfigurovateľný

krátkym zdvihom a podsvietením: 8 ks.

Zadné tlačidlá: 2 ks.

enkodéry z hliníkovej zliatiny: 3 ks.

Hliníkové gombíky: 2 ks.
7-polohový prepínač Funky: 1 ks.

Joystick: 1 ks.

LED diódy RGB s vysokou svietivosťou: 10
Farby otáčania a tlačidiel: 16,7 milióna farieb
Pádlá na radenie prevodových stupňov:

Hallovým senzorom

Pádlá s dvojitou spojkou: pádla s
dvojitou spojkou a Hallovým senzorom

Inteligentná telemetria: podporovaná

LED diódy otáčok

plne nastaviteľný prostredníctvom

Dom:podporované

Spôsob uvoľnenia: celohliníkový Tlačidlá s
Mechanizmus rýchleho uvoľnenia Spôsob
Komunikácia: bezdrôtová a káblová Rotačné
Kompatibilita: kompatibilný so všetkými
základostatnévýrobnami MOZA; coviaprostred
funguje ničtso zvomhákladubMňaOmZIA.

Celý názov výrobcu:

Názov spoločnosti: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd

Adresa spoločnosti: Izba 1903, 1904, Budova 3, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, č. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P. R. China.

E-mail: support@mozaracing.com

Celé meno zástupcu v EÚ:

Názov : Gudsen Technology EU GmbH

Adresa : Birkenstrasse 23, 40233

Düsseldorf E-mail :

support@gudsen.com

Upozornenia a bezpečnostné informácie

1. Určené použitie a aplikácia

Výrobky sa smú používať iba na určený účel a v súlade s pokynmi výrobcu. Používanie výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s jeho určeným účelom, môže predstavovať riziko pre bezpečnosť používateľa a viesť k poškodeniu. Akékoľvek zmeny konštrukcie alebo úpravy výrobkov môžu ovplyvniť ich výkonnosť a bezpečnosť.

2. Skladovanie a údržba

Produkty by mali byť skladované na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla, vlhkosti a ostrých predmetov, ktoré by mohli produkt poškodiť. Pravidelne kontrolujte stav produktov, najmä možné mechanické poškodenia, aby ste predišli riziku poruchy počas používania.

3. Upozornenie na riziko prehriatia a požiaru

V prípade produktov napájania, ako sú napájacie káble alebo napájacie adaptéry, sa vyhnite ich preťaženiu. Nesprávne používanie produktov (napr. pripojenie k zariadeniam s nesprávnymi špecifikáciami) môže viesť k prehriatiu, poškodeniu produktu alebo dokonca k požiaru.

4. Používanie deťmi

Herné produkty, ako sú napájacie káble a príslušenstvo, nie sú určené na používanie deťmi. Produkty uchovávajte mimo dosahu detí, aby sa zabránilo náhodnému použitiu, ktoré by mohlo viesť k zraneniu alebo iným nehodám.

5. Súlad s bezpečnostnými normami

Výrobky musia spĺňať platné bezpečnostné normy Európskej únie. Ak máte akékoľvek pochybnosti o súlade výrobku s platnými predpismi, pozrite sa do technickej dokumentácie alebo kontaktujte výrobcu.

6. Likvidácia a recyklácia

Na konci svojej životnosti musia byť výrobky likvidované v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii elektronického odpadu. Elektronické výrobky by nemali byť likvidované v bežných odpadkových košoch, ale mali by byť odovzdané do zberných miest elektronického odpadu alebo špecializovaných recyklačných centier.

7. Upozornenie týkajúce sa materiálov

Produkty obsahujú syntetické a kovové materiály. Pri ich používaní buďte opatrní, aby nedošlo k kontaktu s ohňom, horúcimi povrchmi alebo chemikáliami, ktoré by mohli produkt poškodiť alebo ohroziť zdravie.

8. Kontaktovanie výrobcu

Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti, používaní alebo údržbe výrobku, obráťte sa na výrobcu alebo autorizované servisné stredisko, kde vám poskytnú pomoc a pokyny týkajúce sa správneho používania.

Vyhlasenie o zhode

Produkty boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) 2023/988.

Ochrana životného prostredia



Elektronické zariadenia označené v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmú likvidovať spolu s ostatným komunálnym odpadom. Podliehajú selektívnemu zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správneho likvidovania predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi o likvidácii odpadu. Podrobné informácie o tejto téme môžete získať na mestskom úrade, v zariadení na likvidáciu odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

CE Produkt spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie (EÚ) nového prístupu v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by mali byť identifikované a eliminované.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie vytvoreného výrobcom.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produkt by mal byť pravidelne udržiavaný (čistený) používateľom alebo špecializovanými servisnými strediskami na náklady používateľa a v rámci zodpovednosti používateľa. Ak používateľská príručka neobsahuje informácie o potrebnej pravidelnej údržbe alebo servise, fyzický stav produktu by mal byť pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovaný s cieľom zistiť, či sa neliší od stavu nového produktu. Ak sa zistí alebo nájde akýkoľvek rozdiel, je potrebné bezodkladne prijať opatrenia na údržbu (čistenie) alebo servis. Nedodržanie správnej údržby (čistenia) výrobku a nereagovanie na zistený rozdiel môže mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Záručný poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedbanlivosťou.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl